

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polietileno de Alta Densidad (HDPE);Acero

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15M	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25M	33 mm	18 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Altura (H)
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	Color	Cantidad del paquete
EL14CPPS	153620	Verde	100
EL12CPPS	153610	Rojo	100
EL18CPPS	153640	Blanco	100
EL10CPPS	153600	Amarillo	100
EL16CPPS	153630	Negro	100
EL20CPPS	153650	Amarillo	100
EL30CPPS	153690	Blanco	100
EL50TCPPS	154970	Negro	40
EL28CPPS	153680	Negro	100
EL25CPPS	153670	Rojo	100
EL40CPPS	153710	Verde	50
EL22CPPS	153660	Azul	100
EL32CPPS	153700	Amarillo	100

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.