

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Material: Hierro fundido

Acabado: Claro

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Producto	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
LK86	Montaje de una sola pieza	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Montaje de una sola pieza	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Montaje de una sola pieza	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Montaje de una sola pieza	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm

Número de catálogo	Producto	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
LK119	Montaje de dos piezas	36 mm, 28 mm	#11, #9	35 MILLONES, 30M	79 mm	62 mm
LK109	Montaje de una sola pieza	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK1110	Montaje de una sola pieza	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Montaje de una sola pieza	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Montaje de una sola pieza	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 MILLONES, 35 MILLONES	94 mm	70 mm
LK1814T	Montaje de una sola pieza	57 mm, 43 mm	#18, #14	55 MILLONES, 45 MILLONES	114 mm	83 mm

Table 2/2					
Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Peso por unidad	Cantidad del paquete
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg	8
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg	8
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg	8
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg	8
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg	4
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg	8
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg	8
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg	4
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg	4
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg	


Diseñado para cumplir:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE