

Kit de montaje de 19" M6



Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación.

Cuando el kit de montaje de 19" se utiliza con el montaje conductor del panel de 19", las tuercas de la jaula de puesta a tierra no son necesarias.

CARACTERÍSTICAS

Kits de montaje para el montaje de componentes de 19" en un gabinete

Para el montaje de paneles frontales, campos de distribución u otros componentes en el marco, soportes deslizantes o miembros de profundidad con recortes cuadrados

Tipo de producto: Kit de montaje

Acabado: Zinc plateado



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Material	Familia de productos	Tipo
21120-196	16mm	4	M6	Acero		Kit de montaje, Puesta a tierra
21190-095		4	M6	Acero, ABDOMIN ALES	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, AI aire libre	Kit de montaje
21120-213		4	M6	Acero		Kit de montaje
21100-435		8	M6	Acero, ABDOMIN ALES	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, AI aire libre	Kit de montaje

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Material	Familia de productos	Tipo
21120-199	13mm	100	M6	Acero		Kit de montaje, Puesta a tierra
21120-197	16mm	32	M6	Acero		Kit de montaje, Puesta a tierra
21120-198	16mm	50	M6	Acero		Kit de montaje, Puesta a tierra
21190-435		32	M6	Acero, ABDOMIN ALES	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Al aire libre	Kit de montaje
21101-810		100	M6	Acero, ABDOMIN ALES	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre	Kit de montaje
21101-809		50	M6	Acero, ABDOMIN ALES	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre	Kit de montaje
21120-215		32	M6	Acero		Kit de montaje
21120-214		50	M6	Acero		Kit de montaje
21120-216		100	M6	Acero		Kit de montaje

Table 2/2

Número de catálogo	Compatible con	Certificaciones
21120-196	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre	RoHS
21120-213	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre	RoHS
21120-199	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19" Casos, 19" Wallmount, 19" Indoor Cabinets, 19" gabinetes al aire libre	RoHS

Número de catálogo	Compatible con	Certificaciones
21101-810	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre	RoHS
21101-809	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinetes de interior, 19" gabinetes al aire libre	RoHS
21120-215	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE