

# Sistema ATCA Serie 450/40 FC, 14 Ranuras, DC



La serie nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC es una familia de estantes AdvancedTCA que proporcionan refrigeración y potencia por ranura para palas de 450 W. El backplane se verifica de acuerdo con 40GBASE-KR4 para Ethernet de 40 Gbit. Estantes con flujo de aire de abajo hacia arriba, así como estantes con flujo de aire de delante hacia atrás están disponibles.

## CARACTERÍSTICAS

Cumple con la norma AdvancedTCA PICMG 3,0 rev.3,0

Voltaje de entrada -48 VDC/-60 VDC, dos módulos de entrada de potencia redundantes (PEM)

2 bandejas redundantes de ventilador hot-swap en configuración push-pull

Capacidad de refrigeración de 450 W por ranura a una temperatura ambiente de 55 °C.

Preparado para 2 gestores de estanterías SCHROFF con Pigeon Point ShMM 700

Ranuras de Shelf Manager en el lado derecho en la jaula de tarjetas AdvancedTCA

Consolas Shelf Manager e interfaz de alarma Telco en bandeja inferior del ventilador

Acceso al filtro de aire desde el frente

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

Completamente montado, cableado y probado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**