

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta

CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cuello, cabeza moleteada versión corta



Compatible con: Paneles frontales
Tipo: Tornillo
Tipo de producto: Tornillo



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Fondo
21101-749	12.3mm	Latón, sin plomo	Niquelado	100	M2.5	18.3mm
21101-106	11mm	Acero			M2.5	
21100-268	11mm	Latón	Niquelado	100	M2.5	

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Par de apriete	Certificaciones
21101-749	8mm	8mm	0.3N·m	RoHS
21101-106				
21100-268				

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE