

Sistema VPX, Robusto, 10 U, 10 Ranuras, PSU Enchufable



NÚMERO DE CATÁLOGO

20836-780

Sistema VPX resistente para 10 placas VPX de 6 U, 1", 160 mm y 10 placas traseras de E/S. La alimentación para el sistema es suministrada por una fuente de alimentación VPX enchufable. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.

CARACTERÍSTICAS

Sistema diseñado de acuerdo con: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Para aplicaciones resistentes con mayor resistencia a los golpes y vibraciones

PSU, 1 fuente de alimentación enchufable, 1000 W, 6 U, espacio para una segunda PSU

Ranura para backplane VPX 10, 6 U, según VITA 65, perfil de backplane BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 a 240 VAC entrada en la parte posterior, interruptor principal en la parte delantera del chasis

Voltaje DEL LED y el indicador del fallo del ventilador en el frente

Jaula de tarjeta frontal de 6 U y jaula de tarjeta de E/S trasera de 6 U, con el backplane de 10 ranuras VPX

Preparado para diapositivas telescópicas

Protección EMC óptima a través del panel frontal y trasero con bisagras con filtro Honeycomp integrado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 10

Tipo: Robusto 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: VPX, VITA 65

Transferencia de datos: 10 GbE; PCIe Gen3

Potencia por ranura: 50W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De frente a la parte trasera

Altura del rack: 10U

Tipo de fuente de alimentación: (1) PSU enchufable

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: Sí

De conformidad con: ANSI/VITA 46.0-2019

Potencia: 1000W

Fondo: 490mm

Altura: 443.7mm

Anchura: 480mm

Peso neto: 32kg

Cantidad del paquete: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE