

Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Backplane, Blindado, CompactPCI, 6 U, 275 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-457

EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, para aplicación CPCI.

CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible") para unidades enchufables CompactPCI con altas fuerzas de inserción y extracción

Construcción de aluminio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11


Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Tipo de riel horizontal "Heavy"



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Fondo (D): 275mm

E/S posterior: Sí

Cantidad del paquete: 1



Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 80mm; 160mm

Tipo de junta: Textil EMC

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Apantallamiento EMC: Sí

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 11kg

Peso neto: 3.42kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE