


EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, pesado, blindado

EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX.



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Apantallamiento EMC:	Sí

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-172	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-174	3U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-474	6U	355mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-173	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-472	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-473	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24563-172	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE