


Placa de cubierta EuropacPRO, universal



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede utilizar en tableros no estándar que se ensamblarán en el subrack.

CARACTERÍSTICAS

El blindaje es proporcionado por juntas opcionales de acero inoxidable EMC, entre la placa de cubierta y el panel lateral

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos no estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Compatible con:	Subpistas
Tipo:	Universal



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete
24560-041	63HP	175mm	2	Par
24560-031	42HP	175mm	2	Par
24560-056	84HP	475mm	2	Par
24560-033	42HP	295mm	2	Par
24560-055	84HP	415mm	2	Par
24560-042	63HP	235mm	2	Par
24560-054	84HP	355mm	2	Par
24560-053	84HP	295mm	2	Par
24560-043	63HP	295mm	2	Par
24560-051	84HP	175mm	2	Par
24560-032	42HP	235mm	2	Par

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete
24560-052	84HP	235mm	2	Par

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Además, se requieren 4 tiras de contacto por subrack para fijar la cubierta al riel horizontal.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE