


Placa de montaje EuropacPRO para uso con placa de cubierta



Placa de montaje para uso con placas de cubierta para la instalación y fijación de componentes pesados. Las placas de montaje de ancho completo (tan anchas como el subrack o la caja del sistema) se fijan a los paneles laterales. Las placas de montaje de ancho parcial se fijan al panel lateral y al riel horizontal mediante una tira de montaje.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.

CARACTERÍSTICAS

Para la instalación y fijación de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del subrack/sistema y está fijada a los paneles laterales

Un carril guía se puede montar en la primera y última posición de ranura

Además de la placa de montaje, las placas de cubierta EMC también se pueden montar en el subrack

No se pueden utilizar rieles guía tipo 4,4 y "reforzados"

Material:	Aluminio
Familia de productos:	EuropacPRO
Tipo de producto:	Placa de montaje
Compatible con:	Subpistas



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Anchura	Certificaciones
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Fondo	Anchura	Certificaciones
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm	
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm	
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm	
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE