


# EuropacPRO Carril perforado para conector



Carril plano perforado para montaje de conector i.a.w. EN 60603-2 y DIN 41612, sobre rieles horizontales VT.

## CARACTERÍSTICAS

En conjunto con los rieles horizontales traseros, VT

Para montaje de conector según EN 60603-2, DIN 41612

**Acabado:** Pasivado  
**Material:** Aluminio  
**Tipo de producto:** Riel perforado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud     | Familia de productos                                            | Compatible con   | Certificaciones |
|--------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 20822-046          | 40HP           | 4                    | 203.2m<br>m  | EuropacPRO                                                      | Subpistas        | RoHS            |
| 20822-047          | 60HP           | 4                    | 304.8m<br>m  | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos | RoHS            |
| 20822-048          | 84HP           | 4                    | 431.8m<br>m  | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos | RoHS            |
| 20822-049          | 28HP           | 4                    | 142.24<br>mm | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos | RoHS            |
| 20822-050          | 42HP           | 4                    | 213.36<br>mm | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos | RoHS            |
| 20822-051          | 20HP           | 4                    | 101.6m<br>m  | EuropacPRO                                                      | Subpistas        | RoHS            |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud    | Familia de productos                                            | Compatible con   | Certificaciones |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 20822-052          | 4HP            | 4                    | 20.32m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos |                 |
| 20822-053          | 8HP            | 4                    | 40.64m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO | Subpistas, Casos |                 |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requiere un inserto roscado para asegurar el riel perforado en el riel horizontal.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.