


Guía de carril multi pieza, media pieza de aluminio / extrusión de plástico



Carril guía de media pieza para carriles guía individuales de varias piezas de extrusión de plástico o aluminio. Adecuado para estándar, Accesorio, 4,4" tipos de PCB y piezas finales con codificación.

CARACTERÍSTICAS

Perfil medio para el montaje de rieles de guía para 2 mm de ancho de ranura

se requieren 2 piezas finales de plástico; éstas se empujan a ambos extremos del perfil medio

Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de - 40 °C ... 130 °C.

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Tipo de producto: Guía de tren
Tipo: Sección intermedia



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	Color	Materia l	Cantidad del paquete	Compatible con
34560-891	160mm	2	Plata	Alumini o	1	Subpistas, Casos, Chasis
34560-892	220mm	2	Plata	Alumini o	1	Subpistas, Casos, Chasis
34560-893	280mm	2	Plata	Alumini o	1	Subpistas, Casos, Chasis
34560-900	1000mm	2	Plata	Alumini o	1	Subpistas, Casos, Chasis
34564-891	160mm	2	Gris	PVC	1	Subpistas, Casos, Chasis
34564-892	220mm	2	Gris	PVC	1	Subpistas, Casos, Chasis

Número de catálogo	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	Color	Materia l	Cantidad del paquete	Compatible con
34564-893	280mm	2	Gris	PVC	1	Subpistas, Casos, Chasis
34564-900	1000mm	2	Gris	PVC	1	Subpistas, Casos, Chasis

Table 2/2		
Número de catálogo	Acabado	Código de color
34560-891	Anodizado	
34560-892	Anodizado	
34560-893	Anodizado	
34560-900	Anodizado	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Entrega mav BE en Standard Pack Cantity (SPQ). El precio es por artículo individual.

Un riel guía consiste en 1 par de piezas de cabeza y 1 pieza de perfil.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.