

Caja de aluminio IP-PRO, EMC

IP-Pro Alu EMC - La carcasa para una protección fiable contra el agua, el polvo y las interferencias electromagnéticas para la electrónica sensible en entornos hostiles. Probado y certificado para aplicaciones con altos requisitos de golpes y vibraciones.



CARACTERÍSTICAS

Caja de aluminio fundido a presión disponible en 15 tamaños diferentes, con recubrimiento en polvo exterior en color gris plata (RAL 7001)

Dependiendo del tamaño, clase de protección hasta IP67 según EN 60529

Protección EMC

Resistente a golpes y vibraciones según EN 61373 Cat. 2 y AREMA Clase I

IK 09 Protección contra impactos mecánicos externos según IEC 62262

Rango de temperatura del recinto -40 a +90°C.

Código de color:	RAL 7001
Material:	Aluminio
Familia de productos:	IP-PRO ALU EMC
Tipo de producto:	Caso de factor de forma pequeño
Tipo:	Accidentado

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Gris plateado
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Gris plateado
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Gris plateado
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Gris plateado

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Gris plateado
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Gris plateado
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Gris plateado
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Gris plateado
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Gris plateado
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Gris plateado
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Gris plateado
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Gris plateado
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Gris plateado
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Gris plateado
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Gris plateado

Table 2/2		
Número de catálogo	Acabado	Forma
26880-001	Polvo recubierto	Rectangular
26880-002	Polvo recubierto	Rectangular
26880-003	Polvo recubierto	Rectangular
26880-004	Polvo recubierto	Rectangular
26880-005	Polvo recubierto	Rectangular
26880-006	Polvo recubierto	Rectangular
26880-007	Polvo recubierto	Rectangular
26880-008	Polvo recubierto	Rectangular
26880-009	Polvo recubierto	Rectangular
26880-010	Polvo recubierto	Rectangular
26880-011	Polvo recubierto	Rectangular
26880-012	Polvo recubierto	Rectangular
26880-013	Polvo recubierto	Rectangular
26880-014	Polvo recubierto	Rectangular
26880-015	Polvo recubierto	Rectangular

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para modificaciones mecánicas, soluciones innovadoras de fijación de PCB y cables, así como conceptos de refrigeración, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

