


LHX + bandeja de ventilador

CARACTERÍSTICAS

Las bandejas de ventilador LHX+ permiten el reemplazo fácil y caliente de los ventiladores intercambiables



Tipo de producto: Bandeja de ventilador

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Compatible con	Cantidad del paquete	Dirección del flujo de aire
29714-025	244.24m m	215.15m m	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	De delante hacia arriba
29714-026	244.24m m	443.4mm	126.3m m	Varistar, Varistar CP	1	De delante hacia arriba

Table 2/2

Número de catálogo	Color	Código de color	Cantidad de ventiladores	Acabado	Tensión de entrada de CA	Materia l
29714-025	Gris claro	RAL 7035	1	Aluminio-Zinc plateado	230V	Acero
29714-026	Gris claro	RAL 7035	1	Aluminio-Zinc plateado	230V	Acero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE