


# Cable de red



El cable de red nVent SCHROFF proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables. Son de naturaleza general y se adaptan a diferentes aplicaciones como ventiladores, luces de gabinete, etc., conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas, sistemas.

## CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: Ventiladores, luces de gabinete, conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas y sistemas

Tipo de producto: Cable



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Conector de entrada              | Conector de salida | Longitud | Cantidad del paquete | Color | Tipo de conector | Material |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------|-------|------------------|----------|
| 62150-191          | SCHUKO / UTE                     | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |
| 60704-020          | SCHUKO / UTE                     | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Gris  | En ángulo        | PVC      |
| 60103-131          | SCHUKO / UTE                     | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Gris  | Recto            | PVC      |
| 60110-361          | IEC C14                          | IEC C13            | 1000m m  | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |
| 60197-053          | IEC C14                          | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |
| 60110-360          | IEC C14                          | IEC C13            | 500mm    | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |
| 60103-137          | BS = Estándar británico          | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |
| 60103-141          | EE.UU. = Estándar estadounidense | IEC C13            | 2500m m  | 1                    | Negro | Recto            | PVC      |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE