


Kit de unidad plug-in para PMC, cromado, blindado (textil) con mango



Panel frontal en forma de U con recorte para PMC.

Blindable para la junta textil EMC.

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con IEEE P1386, PCI Mezzanine Card

Para módulos individuales de 69,0 x 76,5 mm o dobles de 139,0 x 76,5 mm

Para módulos de E/S mezzanie definidos estándar que se conectan a las tarjetas de portador

PMC = PCI Mezzanine Card

FPGA = Field Programmable Gate Array

Panel frontal de perfil en U 3 U, 4 HP, con juntas textiles

EMC blindaje para panel frontal y cubiertas para recortes de panel frontal

Apantallamiento EMC:	Sí
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Panel frontal
Ancho del rack:	4HP
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20836-460	3U	1	IEL	Atornillado delantero	Textil EMC	Anodizado
20836-461	6U	1	IEL	Atornillado delantero	Textil EMC	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	De conformidad con	Acabado
20836-460	Conductivo	PMC MEZZANINE, IEEE P1386	Anodizado, Pasivado
20836-461	Conductivo	PMC MEZZANINE, IEEE P1386	Anodizado, Pasivado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

