


Mangas para M2.5



La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal.

CARACTERÍSTICAS

La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal

La manga se inserta en el agujero alargado del panel frontal

Compatible con: Paneles frontales
Tipo de producto: Manga



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Cantidad del paquete	Código de color	Fondo (D)
21100-886	Latón	Top Coat orgánico		100		4.4mm
21100-662	Acero inoxidable			100		4.4mm
21100-660	Latón	Niquelado		100		4.4mm
21100-591	Poliamida 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Poliamida 6		Pebble Grey	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Latón	Niquelado		10		
21100-661	Acero inoxidable			10		
21100-885	Latón			10		

Table 2/2


Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Grado de inflamabilidad
21100-886	6mm	8mm	
21100-662	6mm	8mm	
21100-660	6mm	8mm	
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2
21100-659			
21100-661			
21100-885			

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las mangas metálicas en los paneles delanteros parciales deben presionarse.

Todas las mangas se pueden utilizar para el panel frontal > 2 HP.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE