

Termostato con pantalla digital

Termostato con pantalla digital para aplicaciones de 230 y 115 V y muestra °C o °F.

CARACTERÍSTICAS

Rango de ajuste de -50 a +100 °C (diferencia de conmutación 0 ... 10 °C)

pantalla de segmento rojo de 3 caracteres

Programable (protegido contra operaciones no autorizadas)

Pantalla conmutable de °C a °F



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Tensión CA	Material	Cantidad del paquete
60715-132	230V	Polycarbonato, ABDOMINALES	1
60715-133	115V	Polycarbonato, ABDOMINALES	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE