

Varistar CP LHX+ Gabinete

Los gabinetes con refrigeración líquida CP LHX + de Varistar están diseñados para suministrar refrigeración localizada de bajo consumo de energía a los equipos en instalaciones donde el aire ambiente no está filtrado o no se controla la temperatura. Incorpora un enfriador LHX5 / LHX10 instalado en la parte inferior directamente en la vertical de 19". El aire caliente se extrae del plenum trasero del gabinete, se enfría en el intercambiador de calor aire / líquido y se suministra en el plenum frontal. El gabinete sellado asegura que no se intercambie aire con el ambiente y las emisiones de ruido se mantienen a un nivel bajo.

CARACTERÍSTICAS

Armario con enfriador de rack LHX + 19" Integrado, capacidad de refrigeración de hasta 10 kW con precisión de temperatura de $\Delta 0,1$ °K o °C.

Unidad de enfriamiento montada en el 19" vertical en la parte inferior y el controlador en la parte superior. Esto deja 35 U espacio utilizable

Las juntas reducen el ruido tan bajo como 50,4 dB(A) a una distancia de 0,2 m y la extracción de aire ambiente en el gabinete

Gabinetes con conductos de cable eficaces con un efecto mínimo en el rendimiento de IP y EMC

Todas las funciones de monitoreo y gestión se pueden operar de forma remota

Max. Capacidad de carga estática 1600 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE