

# Carril Z para conector, EN 60603-2, DIN 41612


Carril Z para conector según EN 60603-2 (DIN 41612).

## CARACTERÍSTICAS

Extrusión de aluminio, anodizado

Los carriles Z se atornillan al subrack para el montaje del conector (riel horizontal trasero tipo ST, inserción roscada insertada, tira de aislamiento)

Para conectores según EN 60603-2 (DIN 41612)



|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                                                        |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado                                                       |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos                                                |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Carril Z                                                        |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud |
|--------------------|----------------|----------------------|----------|
| 30822-025          | 20HP           | 1                    | 101.6mm  |
| 30822-045          | 40HP           | 1                    | 203.2mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para fijar el carril z al carril horizontal, se requiere tanto un inserto roscado como un tornillo Torx panhead; por favor, pídalos por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**