

# 4G16H Twist Clip con orificio plano de 90°



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, ganchos en S o cadena desde un riel para falso plafón

Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura


No se requieren herramientas para la instalación

**Material:** Spring Steel



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado            | Color  | Tamaño de taladro (HS) | Espesor del reborde (FT) | Tamaño del perfil en T | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4G16H              | 170230             | nVent CADDY Armour | Gris   | 6.4 mm                 | 1.5 mm Max               | 24mm                   | 180N           |
| 4G16HWH            | 576950             | Pintado            | Blanco | 6.4 mm                 | 1.5 mm Max               | 24mm                   | 180N           |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

