

BC200-CD Mordaza de conduit a viga

CARACTERÍSTICAS

Elimina el conduit con doblez de compensación

Orificio roscado en la parte posterior

Ideal para aplicaciones eléctricas, mecánicas y de HVAC




Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Par de apriete (TQ)	Carga estática	Certificaciones
BC200CD0B	182210	17 - 22 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N	cUL, UL
BC200CD1B	182220	19 - 25 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N	cUL, ITB, UL
BC200CD2.5B	182240	31 - 38 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N	UL, cUL
BC200CD2B	182230	25 - 33 mm	16 mm Max	6	4 N·m	440N	cUL, UL



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

