

# Mord. univ., ancha, varilla de 3/8", ala de viga máx. de 1 1/4"



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**3100037EG**

## CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas gruesas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 19 and 23)



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 3/8"

Espesor del reborde (FT): 31.8 mm Max

A: 25.4 mm

Par de apriete (TQ): 6.78 N·m

Carga estática 1 (F1): 2200N

Carga estática 2 (F2): 1100N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

