

401 Colgador clevis, EG, PG, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

4010100EG

CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Los bordes brillantes ayudan a evitar que las superficies filosas tengan contacto con el tubo (diámetros de tubo de 1/2 in a 2 in)

Los pivotes clevis inferiores permiten que el tubo se alimente desde cualquier dirección

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 1) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 1)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 179420

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado; Pregalvanizado

Diámetro del tubo: 1"

NB/DN: 25

Diámetro exterior (OD): 34 mm


Tamaño de la varilla (RS): M10

A: 71 mm

B: 35 mm

C: 9 mm

Carga estática: 2700N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

