

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

La barra se bloquea y se desbloquea de manera sencilla para permitir que se puedan agregar más cables fácilmente después de la instalación

La correa ajustable permite reducir el inventario de varios tamaños de soportes

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Con certificación cULus® que cumple con los requisitos de NEC® y TIA para sistemas de cables estructurados

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

Material: Acero;Polietileno;Spring Acero
Acabado: nVent CADDY Armour;Electrogalvanizado




ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT42524SM	181620	100 mm, 150 mm	13181m m ²	425	325	210
CAT42558SM	181630	100 mm, 150 mm	13181m m ²	425	325	210
CAT425912SM	181640	100 mm, 150 mm	13181m m ²	425	325	210

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT42524SM	181620	3.2 - 6.4 mm	450N
CAT42558SM	181630	7.9 - 12.7 mm	450N
CAT425912SM	181640	14.3 - 19.1 mm	450N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

