

SCH2 Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cable/conduit



CARACTERÍSTICAS

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección

Sin tornillos ni pernos que se caigan

La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of EMT Conduit Size)

Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática máxima 2 (F2)	Carga estática máxima 3 (F3)	Certificaciones
SCH12B	14.5 - 23.4 mm	880N	334N	222N	UL, OSHPD/HCAI, cUL
SCH16B	18.3 - 29.5 mm	880N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH20B	25.4 - 38.4 mm	880N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH24B	31.8 - 44.2 mm	1550N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH32B	44.2 - 55.9 mm	1550N	334N	222N	UL, OSHPD/HCAI, cUL

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Carga estática1 (F1)	Carga estática máxima 2 (F2)	Carga estática máxima 3 (F3)	Certificaciones
SCH40B	50.8 - 60.5 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH48B	60.5 - 73.2 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH56B	69.1 - 88.9 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH64B	82.6 - 101.6 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH72B	97.8 - 114.3 mm	1550N	334N	222N	UL, cUL, OSHDP/HCAI
SCH8B	8.6 - 18 mm	880N	334N	222N	cUL, UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

