

Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto



CARACTERÍSTICAS

Ensamble fácil y rápido para cargas ligeras

No necesita tornillos o pernos

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro exterior 1	Diámetro exterior 2	Carga estática máxima	Certificaciones
1616M	25.4 mm Min	25.4 mm Min	440N	cUL, UL
1620M	30 - 35 mm	35 - 42 mm	440N	cUL, UL
166M	30 - 35 mm	14 - 18 mm	440N	
16812M	30 - 35 mm	18 - 30 mm	440N	UL, cUL

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para el cable MC/AC 14-2 a 12-3, use la pieza 166M.

La carga total del trapecio no debe superar los 440 N.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

