Trenza para tierra, ECFE

Esta correa de puesta a tierra está cortada a medida y cuenta con taladros de conexión ya perforados, lo que facilita tanto la adquisición como la instalación.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.

Largo: 300 mm.

Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.

Intervalo de temperaturas de trabajo: Hasta 105ºC

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Espesor: 0.15mm
Material: Cobre
Acabado: Estañado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
ECFE2530	ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Acero dulce	Autoportante, Accesorios generales IEC
ECFE1630	ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Acero dulce	Autoportante, Accesorios generales IEC

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.