

Zocalo frontal y posterior en acero inoxidable, PFS



Este zócalo de acero inoxidable permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sección frontal y posterior del zócalo. Para cablear sin restricciones según VDE 0113. El zócalo consiste en cuatro esquineros con paneles frontal y posterior desmontables. Los paneles laterales PSS debe pedirse por separado. Fabricado en 100 y 200 mm de altura. Los zócalos de 200 mm de alto se suministran con panel posterior consistente en dos paneles desmontables de 100 mm de alto, el panel frontal está fabricado en una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado para mayor resistencia.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L, esquineros en 2 mm y paneles en 1.5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada los paneles laterales PSS para un zócalo completo.

Comentario: el zócalo PFS frontal y trasero debe montarse junto con los paneles laterales PSS; si se va a crear un sistema de gabinetes con varios gabinetes, se requerirá montar los paneles laterales sólo al inicio y al final

Requisitos de montaje: para obtener un zócalo completo agregue paneles laterales PSS

Acabado: Cepillado

Espesor: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material
PFS1120	PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS2120		200mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS1080	PFS1080	100mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS2080		200mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS1060	PFS1060	100mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS2060		200mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS1100		100mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS2100		200mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304
PFS1060-316		100mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS1080-316		100mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS1100-316		100mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS1120-316		100mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS2060-316		200mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS2080-316		200mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS2100-316		200mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316
PFS2120-316		200mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

