

Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS



Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fácil montaje para un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados.

Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 en combinación con MCSS-HP.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1.5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Acabado: Cepillado

Espesor: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
SPMS1805	SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS2006	SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS1805-316		1764mm	18mm	462mm	Autoportante	Acero inoxidable
SPMS2006-316		1964mm	18mm	562mm	Autoportante	Acero inoxidable

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.