

# DC Fan

Ventilador axial, 119 mm, con entrada DC. Pieza de repuesto para bandejas de ventilador de 1 U.

## CARACTERÍSTICAS

Ventilador DC axial de 119 mm, con enchufe para cable de conexión



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Compatible con             | Anchura | Longitud | Altura | Tensión CC | Flujo de aire |
|--------------------|----------------------------|---------|----------|--------|------------|---------------|
| 60713-600          | 19" bandejas de ventilador | 119mm   | 119mm    | 32mm   | 12V        | 140m³/h       |
| 20713-242          | 19" bandejas de ventilador | 119mm   | 119mm    | 38mm   | 48V        | 184m³/h       |
| 20713-241          | 19" bandejas de ventilador | 119mm   | 119mm    | 38mm   | 12V        | 184m³/h       |
| 20713-240          | 19" bandejas de ventilador | 119mm   | 119mm    | 38mm   | 24V        | 184m³/h       |
| 20713-172          | 19" bandejas de ventilador | 119mm   | 119mm    | 25.5mm | 24V        | 171m³/h       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Nivel de ruido | Potencia | Presión estática máxima | Temperatura ambiente | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 60713-600          | 39dB(A)        | 8W       | 46Pa                    | 70°C                 | 1                    |
| 20713-242          | 42dB(A)        | 8W       | 68Pa                    | 70°C                 | 1                    |
| 20713-241          | 42dB(A)        | 8W       | 68Pa                    | 70°C                 | 1                    |
| 20713-240          | 42dB(A)        | 8W       | 68Pa                    | 70°C                 | 1                    |
| 20713-172          | 50.5dB(A)      | 7W       | 50.5Pa                  | 70°C                 | 1                    |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el cable de conexión y la rejilla protectora por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE