

Placa de montaje para caja de 19" y Subrack, 63 HP, longitud de placa de 340 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

34562-759

Placa de montaje para componentes pesados o conjuntos electrónicos propietarios. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO y EuropacPRO.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.


CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del suback/sistema y está fijada a los paneles laterales

Placa de montaje, ancho parcial: La placa de montaje de ancho parcial fijada al panel lateral mediante una tira de montaje

La placa del chasis no se puede combinar con las cubiertas superiores / inferiores de EMC



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 63HP

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 292.2mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Tipo de producto: Placa de montaje

Anchura: 324.67mm

Peso bruto: 0.442kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el kit de montaje para la placa de montaje por separado.

Otras versiones bajo petición.

Fijación de tiras requeridas para el ancho parcial, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE