

H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 30–35 mm OD, 3–8 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO


16P24SM

CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Disponible para EMT, rígidos y conduits de aluminio

Tiene giro de 360°



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 175260

Orientación: Monte lateral


Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 30 - 35 mm

Espesor del reborde (FT): 3 - 8 mm

Carga estática máxima (F): 111N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

