

Anillo de brida con rosca, 50 mm Diámetro, #14 Tornillo, Madera

NÚMERO DE CATÁLOGO

4BRT32WS

CARACTERÍSTICAS

Los anillos de bridas se pueden combinar con otros soportes nVent CADDY para sujetar los cables desde un patín de viga, vigueta, alambre de gota, riel para falso plafón, etc.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 172923

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro: 50 mm

Diámetro del tornillo: 14

Tipo de tornillo: Madera

Longitud del tornillo: 19mm

Carga estática máxima: 220N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los anillos de bridas no se recomiendan para cables de alto rendimiento. Vea la serie nVent CADDY Cat HP.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nvent.com/ENDDT)

