

Soporte en ángulo, Acero, PG, 6.4 mm del orificio 1, 9.5 mm del orificio 2

NÚMERO DE CATÁLOGO

AB375

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, varilla roscada, ganchos en S o cadena desde concreto o madera



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Tamaño de taladro 1 (HS1): 6.4 mm

Tamaño de taladro 2 (HS2): 9.5 mm


Altura (H): 25.4 mm

Longitud (L): 25.4mm

Anchura (W): 19.1 mm

Espesor (T): 2.79 mm

Carga estática: 700N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

