

BC200-CD Mordaza de conduit a viga, 17–22 mm OD, 16 mm Máx. Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO

BC200CD0B

CARACTERÍSTICAS

Elimina el conduit con doblez de compensación

Orificio roscado en la parte posterior

Ideal para aplicaciones eléctricas, mecánicas y de HVAC



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182210

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado


Diámetro exterior (OD): 17 - 22 mm

Espesor del reborde (FT): 16 mm Max

Tamaño de la varilla (RS): 6

Par de apriete (TQ): 4 N·m

Carga estática: 440N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

