

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT16HP58SM



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip attachment. This solution attaches easily to beam flanges, and reduces the need for screws and rivets, dramatically reducing installation time and improving productivity. Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181151

Material: Acero; Spring Acero

Acabado: Pregalvanizado;nVent CADDY Armour

Diámetro: 25 mm

Zona: 690mm²

Capacidad del cable, Cat 5e: 20

Capacidad del cable, Cat 6: 15

Capacidad del cable, Cat 6A: 10

Espesor del reborde: 8 - 14 mm

Carga estática: 270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/CADDY

