

Clip p/b. de viga mart, mont. inf, acero el, ala de viga 3-8 mm, torn 9,5 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

M24S

CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga

La terminación roscada cautiva minimiza la necesidad de herrajes adicionales

Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario

Solo requiere un martillo para la instalación



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 3 - 8 mm

Tamaño de la varilla (RS): 0.25


Diámetro del tornillo (Sc): 0.25

Longitud del tornillo (L): 9.5mm

Carga estática 1 (F1): 440N

Carga estática 2 (F2): 330N

Carga estática 3 (F3): 110N



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

