

# Abrazadera para canal strut de una sola pieza para cab./conduit, 18,3-29,5 mm



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SCH16B**

## CARACTERÍSTICAS

Mordaza cable/conduit de una pieza con bota de protección

Sin tornillos ni pernos que se caigan

La instalación requiere solo un destornillador o llave de tuercas

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of EMT Conduit Size)



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero


Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro exterior (OD): 18.3 - 29.5 mm

Carga estática 1 (F1): 880N

Carga estática máxima 2 (F2): 334N

Carga estática máxima 3 (F3): 222N



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

