

nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLD15L10S

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 195945

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud del cable de acero: 10m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Carga estática: 195N



Altura (H): 19 mm

Anchura (W): 12.7 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cable y gancho premontado en acero inoxidable 316 (1.4401).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

