


# Perfil en C perforado PCR



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con las normas EN 60715 y DIN 46277

Cumple con RoHS

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero




## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | A     |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| PCR40X20-2M        | 557500             | 40 mm      | 20 mm       | 2000mm       | 1.5 mm      | 24 mm |
| PCR30X15-3M        | 557780             | 30 mm      | 15 mm       | 3000mm       | 1.5 mm      | 15 mm |
| PCR35X35-3M        | 557790             | 35 mm      | 35 mm       | 3000mm       | 2 mm        | 16 mm |
| PCR35X35-2M        | 557520             | 35 mm      | 35 mm       | 2000mm       | 2 mm        | 16 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B    | C     | D      | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|------|-------|--------|-----------------|
| PCR40X20-2M        | 557500             | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.5 kg          |
| PCR30X15-3M        | 557780             | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.4 kg          |
| PCR35X35-3M        | 557790             | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 4.5 kg          |
| PCR35X35-2M        | 557520             | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 3 kg            |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE