

# Perfil de montaje | Armarios autoportantes, CLPF

Los perfiles de montaje se pueden fijar en todas las direcciones, lo que proporciona total flexibilidad para el montaje de accesorios, componentes y otros equipos.



## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del armario. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el perfil CP 20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en continuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo la línea de fijación rápida.

**Espesor:** 1.5mm  
**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de armario compatible | Anchura de armario compatible |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| CLPF2000           | CLPF2000           | 40mm   | 1925mm  | 25mm  | 2000mm min                   | 2000mm min                    |
| CLPF2200           | CLPF2200           | 40mm   | 2125mm  | 25mm  | 2200mm min                   | 2200mm min                    |
| CLPF600            | CLPF600            | 40mm   | 525mm   | 25mm  | 600mm min                    | 600mm min                     |
| CLPF300            |                    | 40mm   | 225mm   | 25mm  | 300mm min                    | 300mm min                     |
| CLPF1200           | CLPF1200           | 40mm   | 1125mm  | 25mm  | 1200mm min                   | 1200mm min                    |
| CLPF1400           | CLPF1400           | 40mm   | 1325mm  | 25mm  | 1400mm min                   | 1400mm min                    |
| CLPF1600           | CLPF1600           | 40mm   | 1525mm  | 25mm  | 1600mm min                   | 1600mm min                    |
| CLPF800            | CLPF800            | 40mm   | 725mm   | 25mm  | 800mm min                    | 800mm min                     |
| CLPF500            | CLPF500            | 40mm   | 425mm   | 25mm  | 500mm min                    | 500mm min                     |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de armario compatible | Anchura de armario compatible |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| CLPF1800           | CLPF1800           | 40mm   | 1725mm  | 25mm  | 1800mm min                   | 1800mm min                    |
| CLPF1000           | CLPF1000           | 40mm   | 925mm   | 25mm  | 1000mm min                   | 1000mm min                    |
| CLPF400            | CLPF400            | 40mm   | 325mm   | 25mm  | 400mm min                    | 400mm min                     |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**