

Placa de Cubierta EuropacPRO, Universal, 63 HP, 295 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24560-043

Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede utilizar es tableros no estándar que se ensamblarán en el subrack.

CARACTERÍSTICAS

El blindaje es proporcionado por juntas opcionales de acero inoxidable EMC, entre la placa de cubierta y el panel lateral

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos no estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 63HP

Fondo: 295mm

Cantidad del paquete: 2

Acabado: Pasivado

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Placa de tapa

Tipo: Universal

Compatible con: Subpistas

Peso neto: 0.37kg

Unidad de paquete: Par

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail

price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Además, se requieren 4 tiras de contacto por subrack para fijar la cubierta al riel horizontal.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE