


# Placa de montaje para caja de 19" y Subrack



Placa de montaje para componentes pesados o conjuntos electrónicos propietarios. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO y EuropacPRO.

Los rieles guía tipo 4,4" Y tipo reforzado no se pueden utilizar en combinación con una placa de montaje. La cubierta superior / inferior que se insertará en la ranura de los rieles horizontales de luz (tipo L) no se puede utilizar en combinación con una placa de montaje.

## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de componentes pesados

Placa de montaje, ancho completo: La placa de montaje es tan ancha como la caja del suback/sistema y está fijada a los paneles laterales

Placa de montaje, ancho parcial: La placa de montaje de ancho parcial fijada al panel lateral mediante una tira de montaje

La placa del chasis no se puede combinar con las cubiertas superiores / inferiores de EMC

**Material:** Aluminio  
**Tipo de producto:** Placa de montaje  
**Compatible con:** Subpistas



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Fondo       | Familia de productos                          | Anchura      | Certificaciones |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 34562-750          | 42HP           | 1                    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO | 217.99m<br>m | RoHS            |
| 34562-746          | 42HP           | 1                    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 217.99m<br>m | RoHS            |
| 34562-754          | 42HP           | 1                    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 217.99m<br>m | RoHS            |
| 34562-758          | 42HP           | 1                    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 217.99m<br>m | RoHS            |
| 34562-752          | 84HP           | 1                    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO | 431.35m<br>m | RoHS            |
| 34562-748          | 84HP           | 1                    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 324.67m<br>m | RoHS            |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Fondo       | Familia de productos                          | Anchura      | Certificaciones |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 34562-756          | 84HP           | 1                    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 431.35m<br>m | RoHS            |
| 34562-760          | 84HP           | 1                    | 292.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 431.35m<br>m | RoHS            |
| 34562-749          | 28HP           | 1                    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS            |
| 34562-745          | 28HP           | 1                    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS            |
| 34562-753          | 28HP           | 1                    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS            |
| 34562-751          | 63HP           | 1                    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO | 324.67m<br>m | RoHS            |
| 34562-747          | 63HP           | 1                    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 324.67m<br>m | RoHS            |
| 34562-755          | 63HP           | 1                    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 324.67m<br>m | RoHS            |
| 34562-759          | 63HP           | 1                    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 324.67m<br>m | RoHS            |
| 34562-870          | 84HP           | 1                    | 352.5m<br>m | EuropacPRO                                    | 431.35m<br>m |                 |
| 34562-871          | 84HP           | 1                    | 412.5m<br>m | EuropacPRO                                    | 431.35m<br>m |                 |
| 34562-757          | 28HP           | 1                    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el kit de montaje para la placa de montaje por separado.

Otras versiones bajo petición.

Fijación de tiras requeridas para el ancho parcial, por favor ordene por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

