


BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral




CARACTERÍSTICAS

- Se instala fácilmente sobre patines de vigas
- Elimina el conduit con doblez de compensación
- El clip del conduit gira 360 grados



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Par de apriete (TQ)	Carga estática
BC812MSM	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	12.7 mm Max	3 N·m	120N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

