

Cable/clip de conduit



CARACTERÍSTICAS

Soporta el conduit a la varilla, cable o patín de viga

También puede usarse para cañerías metálicas, cable blindado, cables portátiles, tubos de control y cable de comunicaciones

Disponible para EMT, rígidos, ENT, IMT, MC/AC y conduits de aluminio

No requiere herramientas de instalación

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)	Certificaciones
K12	170670	24 mm Max	220N	445N	70N	UL, cUL, ITB
K16	170680	30 mm Max	220N	445N	70N	ITB, UL, cUL
K20	170690	42 mm Max	220N	445N	100N	cUL, ITB, UL
K8	170660	18 mm Max	220N	445N	70N	cUL, UL
KX	170870	12 mm Max				cUL, UL

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO



Puede requerir una varilla/cable de acometida especializados y EC311. Consultar a la autoridad local.


Para aplicación horizontal solo cuando se instala el conduit.

N.º de pieza	Diámetro exterior	Tamaño de la varilla
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M6

N.º de pieza	Diámetro exterior	Espesor de la viga
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

