

Ojal a presión fácil



CARACTERÍSTICAS

Proporciona protección 360° para cables, conduits, plomería y plomería de rociadores contra incendios en postes de metal


Se inserta una ojal en un orificio de 34 mm perforado en el sitio, o se juntan dos en un orificio perforado en fábrica, de cualquier formato

El ojal puede dividirse para usarlo en instalaciones preexistentes

Cumple con UL® 2043 y es ideal para utilizarse en espacios para el manejo de aire (plenum)

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)
ESG1	188470	Polietileno	33 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

