

Mordaza para conducto a presión, 30–35 mm OD, 7 mm del orificio, Pasante



NÚMERO DE CATÁLOGO

16P

CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 171170

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour


Diámetro exterior (OD): 30 - 35 mm

Tamaño de taladro (HS): 7 mm

Tipo de taladro: Claro

Carga estática máxima 1 (F1): 110N

Carga estática máxima 2 (F2): 65N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

