

# H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 14–20 mm Brida



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**812M912SM**

## CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 160070

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 18 - 30 mm

Espesor del reborde (FT): 14 - 20 mm

Carga estática: 120N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

