

BC-M Conduit a mordaza, 25.4 mm OD, 12.7 mm Máx. Brida



NÚMERO DE CATÁLOGO

BC16M

CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Elimina el conduit con doblez de compensación

El clip del conduit gira 360 grados



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Spring Steel


Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 23.4 - 35 mm

Espesor del reborde (FT): 12.7 mm Max

Par de apriete (TQ): 3 N·m

Carga estática: 440N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

